

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ПОСТ 3 НА 2 КН. ЗЕЛ. NO + ЧЕРВ. NC

XALE2011

Знято з виробництва: 10 жовт. 2020 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony XALE
Тип Виробу Або Компоненту	Станція управління в зборі
Назва Пристрою	XALE
Призначення Продукту	Для блоків управління та сигналізації XB7 Ø 22 мм
Область Застосування Станції Керування	Дві функції
Колір Основи Шафи	Світло-сірий (RAL 7035)
Колір Кришки	Світло-сірий (RAL 7035)
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Ступінь Захисту	IP54 відповідно до MEK 60529
Склад Станції Керування	1 кнопка прихованого монтажу, зелений, повернення пружини 1 нормально відкритий 1 кнопка прихованого монтажу, червоний, повернення пружини 1 нормально закритий
Робота Контакту	Повільне розмикання

Додаткова інформація

Кабельний Ввід	2 отвори, момент затяжки: 20 мм 6 виходів для ISO M20
Маса Нетто	0,145 кг
Маркування	CE
Примусове Розмикання	3 відповідно до MEK 60947-5-1 додаток K
Захист Від Короткого Замикання	4 А плавка вставка тип gG відповідно до EN/IEC 60947-5-1
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	250 В (ступінь забруднення 3) відповідно до EN/IEC 60947-1
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напру	4 кВ відповідно до EN/IEC 60947-1
[Ie] Номінальний Робочий Струм	0,1 А в 250 В, DC-13, R300 відповідно до EN/IEC 60947-5-1 0,22 А в 125 В, DC-13, R300 відповідно до EN/IEC 60947-5-1 0,3 А в 240 В, AC-14, D300 відповідно до EN/IEC 60947-5-1 0,6 А в 120 В, AC-14, D300 відповідно до EN/IEC 60947-5-1
Електрична Надійність	Λ <= 10exp(-6) на 17 В та 5 мА відповідно до IEC 60947-5-4

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	TC
-----------------	----

Температура Навколишнього Середовища: -40...70 °C
Ця продукція розрахована для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання для певних типів застосування, визначених користувачем.

Робоча Температура Навколишнього Середови	-25...55 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас II відповідно до IEC 60536
Ступінь Ударозахисту	IK05 conforming to EN 50102
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 MEK 62208 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-5

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

☒ Toxic Heavy Metal Free

☒ Не Містить Ртуті


☒ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс RoHS	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS) Декларація ЄС RoHS
Декларація RoHS Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації

Dimensions Drawings

Dimensions



- (1) 6 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 20 mm / 0.79 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes Ø 3 mm x 5 mm / Ø 0.12 in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	69	2.72
Projecting pushbutton	71	2.79
Illuminated pushbutton	74.5	2.93
Pilot light	71	2.79
Emergency stop without key	89.5	3.52
Selector switch with standard handle	84.5	3.33
Key switch	100	3.94