

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА З БЛОК. DIN РЕЙКА 63A 3P-E

82782

❗ Знято з виробництва

Головна

Діапазон	Mureva
Тип Виробу Або Компоненту	Розетка з блокуванням
Назва Пристрою	Розетка ізблока
Категорія Вилки, Розетки	Низька напруга
Тип Промислової Розетки	B32/63
Опис Полюсів	3P + E
Тип Мережі	Змінний струм
Стандарт Роз'єму	Промисловий

Додаткова інформація

Спосіб Кріплення	Настінний
[In] Номінальний Струм	63 A
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	380...415 V
Частота Мережі	50/60 Гц
Положення Клеми Заземлення За Годинниковою	6 год
Тип Захисту	Без захисту
Сумісність Продуктів	Модульний пристрій
Загальна Кількість Модулів Шириною 18 Мм	6
Категорія Вилки, Розетки	Корпус самозатухаючий інженерний полімер
Матеріал Контакту	Гільзи: нікельована латунь
Клеми Підключення	Неповоротні гвинти
Максимальний Переріз Кабеля	35 мм²
Максимальний Зовнішній Діаметр Кабелю	25 мм
Кабельний Ввід	Ввід кабеля
Тип Різьблення	Стор. 29
Маса Нетто	2,3 кг
Розмір Основи	144 x 389 мм
Висота	389 мм

Ширина 144 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Колір	Сірий (RAL 7035)
Колір Напруги	Червоний

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60309-2 MEK 60309-1
Ступінь Захисту	IP65 відповідно до MEK 60529
Ступінь Ударозахисту	IK10 conforming to EN 62262
Вогнестійкість	850 °C відповідно до MEK 60695-2-11
Відносна Вологість	50 % на 40 °C 70 % на 30 °C 90 % на 20 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	35 °C 86400 с) -25...40 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	15,500 см
Ширина 1 Упаковки	15,000 см
Довжина 1 Упаковки	41,000 см
Вага 1 Упаковки	2,288 кг
Тип 2 Упаковки	P12
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	12
Висота 2 Упаковки	45,000 см
Ширина 2 Упаковки	80,000 см
Довжина 2 Упаковки	120,000 см
Вага 2 Упаковки	27,456 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту



Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

[Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні