

Паспорт продукту

Технічні характеристики



2.5-3М + 1 ВІДГ ШИНОПР CANALIS 1000A 1KB

КТА1000ED4301

Головна

Діапазон	Canalis
Назва Продукту	КТ
Тип Виробу Або Компоненту	Шинопровід
Опис Шини	Довжина розподілу
Назва Пристрою	КТА
Сумісність Відгалужувачів	Вбудований відгалужувач від Canalis KS Вбудований відгалужувач від Canalis KT
Область Застосування Продукту	Високий розподіл потужності
Матеріал	Алюміній
[Ie] Номінальний Робочий Струм	1000 A на 35 °C
Полярність	3L + N + PE
Кількість Відгалужень	1
Номінальний Вихідний Струм	25...630 A
Заземлюючий Провідник	Стандартне заземлення
Рівень Короткого Замикання	Стандартна версія
Довжина	2500...3000 мм
Додаткове Обладнання	З'єднувальний вузол Магістральний блок

Додаткова інформація

Матеріал Корпусу	Поліефірна плівка
Матеріал Контакту	Мідь
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	1000 В
Частота Мережі	50/60 Гц
[Ui] Номінальна Напруга Ізоляції	1000 В
[Icw] Номінальний Короткочасно Допустимий Ст	50 кА
[Ipk] Номінальний Ударний Струм	110 кА
Електричне З'єднання	Ковзаючий контакт
Випромінюване Магнітне Поле	0,5 мкТ
Ліміт Термічної Напруги	2500000 кА²·с

Повне Гармонійне Спотворення 0...15 % 1000 A
15...33 % 1250 A
33...100 % 1600 A

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Максимальне Просідання Напруги	<0,006 В з коефіцієнтом потужності = 1 на 50 Гц з 1А на 100 м довжини <0,006 В з коефіцієнтом потужності = 0,9 на 50 Гц з 1А на 100 м довжини <0,0056 В з коефіцієнтом потужності = 0,8 на 50 Гц з 1А на 100 м довжини <0,0052 В з коефіцієнтом потужності = 0,7 на 50 Гц з 1А на 100 м довжини
Спосіб Кріплення	Гачком
Монтажна Опора	Консольний кронштейн Підвіска
Інструкція З Монтажу	Горизонтальна орієнтація Вертикальний
Положення Нейтралі	Вправо
Стандарти	МЕК 61439-6 МЕК 61439-1
Типорозмір	За індивідуальним замовленням
Ширина	140 мм
Висота	104 мм
Колір	Білий (RAL 9001)
Лінійне Навантаження	16 кг/м

Навколишнє середовище

Ступінь Захисту	IP55 відповідно до МЕК 60529
Ступінь Ударозахисту	IK08 conforming to MEK 62262
Понижуючий Коефіцієнт	0...35 °C (100 % від In) 35...40 °C (97 % в) 40...45 °C (93 % в) 45...50 °C (90 % в) 50...55 °C (86 % в)

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	10,4 см
Ширина 1 Упаковки	14 см
Довжина 1 Упаковки	300 см
Вага 1 Упаковки	58,465 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По [Так](#)
Регламенту Rohs

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації