

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Роз. без з/к з шт 16А гвинт заж, 2 м ант

NU303354

Головна

Діапазон	New Unica
Тип Виробу Або Компоненту	Розетка
Опис Виробу	Механізм
Монтаж Пристрою	Вбудований
Кількість Розеток	1
Конфігурація Вихідних Полюсів	2P
Стандарт Роз'єму	Європейський
Номінальний Струм	16 A

Додаткова інформація

Область Застосування Продукту	Живлення
Тип Поверхні	Із затвором
[Ue] Номінальна Робоча Напруга	250 В
Тип Мережі	Змінний струм
Частота Мережі	50/60 Гц
Кількість Модулів	2 модулі
Спосіб Кріплення	3 кліпсою
Відтінок Кольору	Чорний (RAL 7021)
Клеми Підключення	Гвинтові затискачі
Поперечний Переріз Кабеля	0...4 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: гнучкий 0...4 мм² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: жорсткий
Мінімальна Вимикаюча Здатність	100 операцій 1.25 In і 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрична Зносостійкість	10000 циклів, cos phi = 0,8
Опір Ізоляції	> 5 МОм на 500 В
Електрична Міцність Ізоляції	2000 В
Матеріал	PC: Покриття механізму PC (полікарбонат) GF10 FR: Оболонка CuZn37: клеми
Покриття Поверхні	Пофарбований
Кількість В Одному Комплекті	Комплект з 1 шт. флоу-пак
Стандарти	MEK 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості замін, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Сертифікація Виробу	AENOR EAC NF
Глибина Встановлення	27,5 мм
Глибина	37 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Маса Нетто	0,028 кг
Обробка Поверхні	Пофарбований
Стійкість До Хімічних Речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Навколишнє середовище

Робоча Температура Навколишнього Середови	-5...35 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-5...50 °C
Ступінь Ударозахисту	IK04
Мінімальне Спотворення Ширини Імпульсу	IP4X
Характеристики Зовнішнього Середовища	Ацетон Відбілювач Стійкість до УФ Бензин Масило Спирт Рідина для миття вікон Рідке мило

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4 см
Ширина 1 Упаковки	4,5 см
Довжина 1 Упаковки	4,5 см
Вага 1 Упаковки	29 г
Тип 2 Упаковки	BB1
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	8 см
Ширина 2 Упаковки	18 см
Довжина 2 Упаковки	25 см
Вага 2 Упаковки	398 г
Тип 3 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	60

Висота 3 Упаковки	30 см
Ширина 3 Упаковки	30 см
Довжина 3 Упаковки	40 см
Вага 3 Упаковки	2,836 кг

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Матеріали Низького Удару Екологічне пакування Прозорість RoHS/REACH

Продуктивність ресурсів

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

55

✓

Sustainable Packaging

Забезпечення комфорту

✓

Не Містить Ртуті

✓

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs

Так

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні