

Паспорт продукту

Технічні характеристики



MAGELIS ДИСПЛЕЙ 4X20, ЖИВ. ВІД ПЛК

XBTR400

- Знято з виробництва: 28 серп. 2020 р.
- Завершення терміну служби: 31 серп. 2021 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Magelis XBTR
Роздільна Здатність Дисплея	122 x 32 пікселі
Тип Програмного Забезпечення	Конфігураційне ПЗ
Найменування Програмного Забезпечення	Vijeo Designer Lite
Операційна Система	Windows

Додаткова інформація

Тип Дисплея	Матричний РК-дисплей з підсвічуванням
Символьний Шрифт	Грецький Кирилиця Китайська (спрощена китайська) Катакана Латиниця
Кількість Ключів	20
Кількість Фіксованих Клавiш	8
Кількість Конфігуруємих Клавiш	12
Кількість Сторінок	256 сторінок тривоги 200 сторінок додатків
Тип Пам'яті	Флеш-пам'ять
Обсяг Пам'яті	512 КБ
Тип Вбудованого Інтерфейсу	Послідовний канал роз'єм RJ45, асинхронний режим передачі (RS232C/RS485)Двоточковий топологія
Годинник Реального Часу	Доступ до годинника реального часу ПЛК
Сумісність Серії	Twido Modicon Premium Modicon M340 Modicon TSX Micro
Монтаж Продукту	Прихований монтаж
Спосіб Кріплення	4 пружинними затискачами
Матеріал Дисплея	Поліестер
Матеріал Передньої Панелі	PPT
Матеріал Клавіатури	Поліестер
Маркування	CE

Висота 118 мм
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.24 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Ширина	137 мм
Глибина	78 мм
Розміри Вирізу	119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) мм
Маса Нетто	0,55 кг

Навколишнє середовище

Тип Виробу Або Компоненту	Невелика панель з клавіатурою
Колір Дисплея	Зелений
Роздільна Здатність Дисплея	4 ліній по 20 символів максимум 1 лінія з 5 символів мінімум
[Us] Номінальна Напруга Живлення	5 В постійний струм
Живлення	Через ПЛК (порт колодки)
Завантажувані Протоколи	Modbus Uni-TE
Стандарти	UL 508 CSA C22.2 № 14 MEK 60068-2-6 MEK 60068-2-27 MEK 61131-2
Сертифікація Виробу	UL 1604 Зона ATEX 2/22 UL клас 1, підрозділ 2 CSA Class 1 Division 2
Робоча Температура Навколишнього Середови	0...55 °C
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-20...60 °C
Відносна Вологість	0...85 % без конденсату
Ступінь Захисту	IP20 відповідно до MEK 60529 (задня панель) IP65 відповідно до MEK 60529 (передня панель)
Ступінь Захисту Nema	NEMA 4X передня панель (зовнішнє використання)
Ударостійкість	15 gn для 11 мс
Вібростійкість	+/- 3,5 мм (f= 2...8,45 Гц) 1 gn (f= 8,45...150 Гц)

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	4,3 см
Ширина 1 Упаковки	17,0 см
Довжина 1 Упаковки	25,0 см
Вага 1 Упаковки	594,0 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	10
Висота 2 Упаковки	30,0 см
Ширина 2 Упаковки	30,0 см
Довжина 2 Упаковки	40,0 см
Вага 2 Упаковки	6,39 кг

Гарантія за договором

Гарантія

18 місяців

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.


[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)

Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Не Містить Ртуті	
✓ Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs	Так
Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Dimensions Drawings


Dimensions



a		a1 (1)		b		b1 (1)		P1 (2)	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
137	5.39	160	6.29	118	5	146	6	78	3.07
(1) With fixing clips (included with product) (2) P1: depth with RJ45 cable XBTZ9780 (for Twido, TSX Micro and Premium)									

Mounting and Clearance

Cut-out for Flush Mounting



Panel thickness = 1.5...6 mm / 0.05...0.23 in.

H		G		r max.	
±0.4 mm	±0.02 in.	±0.5 mm	±0.02 in.	mm	in.
105.2	4.14	119.6	5	1.5	0.05