

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КОРПУС СИГНАЛЬНОЇ ЛАМПИ 24В

ZB5AVB5

Знято з виробництва: 9 жовт. 2023 р.

Знято з виробництва

Головна

Серія Продукту	Harmony XB5
Тип Виробу Або Компоненту	Повний блок корпусу/світлового блоку в зборі
Назва Пристрою	ZB5
Матеріал Фіксуючого Кільця	Пластик
Продаж Неподільною Кількістю	1
Клеми Підключення	Гвинтовий затискач, $\leq 2 \times 1.5 \text{ мм}^2$ з кабельним наконечником відповідно до EN 60947-1 Гвинтовий затискач, $\geq 1 \times 0.22 \text{ мм}^2$ без кабельного наконечника відповідно до EN 60947-1
Джерело Світла	Захищений світлодіод
Цоколь Лампи	Вбудований світлодіод
Колір Джерела Світла	Помаранчевий

Додаткова інформація

Габаритна Ширина Cad	30 мм
Габаритна Висота Cad	42 мм
Габаритна Глибина Cad	32 мм
Опис Клем Iso N°1	(X1-X2)PL
Маса Нетто	0,022 кг
Момент Затягування	0,8...1,2 Н.м відповідно до EN 60947-1
Форма Головки Гвинта	Хрестовий сумісний з Philips № 1 викрутка Хрестовий сумісний з позиційний № 1 викрутка Щілинний сумісний з плоский Ø 4 мм викрутка Щілинний сумісний з плоский Ø 5.5 мм викрутка
[Ui] Номінальна Напряга Ізоляції	600 В (ступінь забруднення 3) відповідно до EN 60947-1
[Uimp] Номінальна Імпульсна Витримувана Напряга	6 кВ відповідно до EN 60947-1
Тип Сигналізації	Постійний
[Us] Номінальна Напряга Живлення	24 В змінний/постійний струм в 50/60 Гц
Межі Напряги Живлення	19,2...30 В постійний струм 21,6...26,4 В змінний струм
Споживання Струму	18 мА
Термін Служби	100000 год при номінальній напрузі та 25 °C

Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індивідуальні у гривні без ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індивідуальні у гривні з ПДВ станом на 01.03.24 для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Відмова від відповідальності. Ця документація не призначена для використання в якості заміни, а також для обумовлення придатності й безпеки цих продуктів для певних типів застосування, визначених користувачем.

Опис Виробу	Основні вузли
-------------	---------------

Навколишнє середовище

Захисна Обробка	ТН
Температура Навколишнього Повітря Для Збер	-40...70 °C
Робоча Температура Навколишнього Середови	-40...70 °C
Клас Захисту Від Ураження Електричним Стру	Клас II відповідно до IEC 60536
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 № 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Сертифікація Виробу	CSA внесено до реєстру UL BV DNV GL LROS (Lloyds реєстр судноплавства)
Вібростійкість	5 gn (f= 2...500 Гц) відповідно до MEK 60068-2-6
Ударостійкість	30 gn (тривалість = 18 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27 50 gn (тривалість = 11 мс) для напівсинусоїдальне прискорення відповідно до MEK 60068-2-27
Стійкість До Швидких Перехідних Процесів	2 кВ відповідно до MEK 61000-4-4
Стійкість До Електромагнітного Поля	10 В/м відповідно до MEK 61000-4-3
Стійкість До Електростатичного Розряду	6 кВ При контакті, на металевих частинах відповідно до MEK 61000-2-6 8 кВ Через повітря, (на ізольованих частинах) відповідно до MEK 61000-2-6
Електромагнітна Емісія	Клас В відповідно до MEK 55011

Пакувальна одиниця

Тип 1 Упаковки	PCE
Кількість Одиниць У 1 Упаковці	1
Висота 1 Упаковки	5,600 см
Ширина 1 Упаковки	3,400 см
Довжина 1 Упаковки	5,400 см
Вага 1 Упаковки	20,000 г
Тип 2 Упаковки	S03
Кількість Одиниць У 2 Упаковці	200
Висота 2 Упаковки	30,000 см
Ширина 2 Упаковки	30,000 см
Довжина 2 Упаковки	40,000 см
Вага 2 Упаковки	4,490 кг
Тип 3 Упаковки	P06
Кількість Одиниць У 3 Упаковці	1600
Висота 3 Упаковки	77,000 см
Ширина 3 Упаковки	80,000 см

Довжина 3 Упаковки	60,000 см
Вага 3 Упаковки	49,404 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту


 [Не Містить Ртуті](#)

 [Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs](#) [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Інформація про закінчення терміну експлуатації


Dimensions



Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)