

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



P111 basic - 4BI 8BO - Ion 1/5A 0.05-12Ion - Vx 24/60VAC

REL10012

⚠ **Ngừng sản xuất vào:** 13 thg 4, 2023

⚠ **Ngừng sản xuất**

Main

Range Of Product	MiCOM P11x
Device Short Name	P111A
Relay Application	Feeder
Protection Type	ANSI 86 : lockout ANSI 49RMS : thermal overload protection ANSI 50N/51N : earth fault ANSI 50BF : breaker failure ANSI 50/51 : phase overcurrent ANSI 46 : negative sequence/unbalance
Communication Protocol	Modbus RTU by RS485 in rear IEC 60870-5-103 by USB in front
Input Output Max Capacity	4 inputs + 8 outputs
Communication Port Protocol	IEC 60870-5-103 Modbus RTU

Complementary

Type Of Measurement	Current
Auxiliary Supply	24...60 V AC
[Us] Rated Supply Voltage	24...60 V DC 19...72 V 24...60 V AC 19...66 V 90...240 V AC 71...265 V 60...250 V DC 48...300 V
Control And Monitoring Type	Latching/acknowledgement Switching of groups of settings
Metering Type	Phase currents
Network And Machine Diagnosis Type	Fault recording Event recording Disturbance recording6 s
Display Type	LCD display: 2 lines of 16 characters ASCII (European characters) and 9 key
Earth Current Inputs	1/5 A 0.05...12 Ion
Communication Port Support	USB RS485

Environment

Device Mounting	Flush
Mounting Mode	Flush-mounted

Packing Units

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	16.5 cm
Package 1 Width	16.5 cm
Package 1 Length	22.5 cm
Package 1 Weight	994.0 g
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30.0 cm
Package 2 Width	40.0 cm
Package 2 Length	60.0 cm
Package 2 Weight	6.73 kg