

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



P115 self power - In 1A - Ion 1A
0.01-2Ion - Vx 60-240VAC/
60-250VDC

REL10100

⚠️ Ngày sản xuất vào: 30 thg 6, 2023

⚠️ Ngày sản xuất

Main

Range Of Product	MiCOM P11x
Device Short Name	P115
Relay Application	Feeder
Protection Type	ANSI 86 : lockout ANSI 49RMS : thermal overload protection ANSI 50N/51N : earth fault ANSI 50BF : breaker failure ANSI 50/51 : phase overcurrent ANSI 46 : negative sequence/unbalance
Communication Protocol	Modbus RTU by RS485 in rear IEC 60870-5-103 by USB in front
Input Output Max Capacity	2 inputs + 4 outputs
Communication Port Protocol	IEC 60870-5-103 Modbus RTU

Complementary

Type Of Measurement	Current
Auxiliary Supply	60...240 V AC 60...250 V DC 24...60 V AC/DC
[Us] Rated Supply Voltage	90...240 V AC 71...265 V 60...250 V DC 48...300 V 24...60 V AC/DC 19...72 V
Control And Monitoring Type	Latching/acknowledgement Switching of groups of settings
Metering Type	Phase currents
Network And Machine Diagnosis Type	Fault recording Event recording
Display Type	LCD display: 2 lines of 16 characters ASCII (European characters) and 9 key
Earth Current Inputs	1 A 0.01...2 Ion 1 A 0.2...40 In
Communication Port Support	RS485 USB

Environment

Device Mounting	Flush
Mounting Mode	Flush-mounted

Miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không nhằm thay thế và không được sử dụng để xác định tính phù hợp hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này cho các ứng dụng người dùng cụ thể

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	15.8 cm
Package 1 Width	21.8 cm
Package 1 Length	25.6 cm
Package 1 Weight	2.14 kg
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	1
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2.887 kg