

Технические характеристики продукта

Спецификации



Компактный Базовый блок M221-40IO транзист источник

TM221C40T

! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2030

! Товар доступен на складе

Нет замены для TM221C40T. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.

Код EAN : 3606480648748

Основные характеристики

Серия	Modicon M221
Тип продукта	Логический контроллер
[Us] номинальное напряжение сети	24 В Постоянный ток
Количество дискретных входов	24, дискретный вход 4 быстродействующий вход в соответствии с МЭК 61131-2 тип 1
Количество аналоговых входов	2 в 0...10 V
Тип дискретного выхода	Транзисторный
Количество дискретных выходов	16 транзисторный 2 быстродействующий выход
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток
Ток дискретного выхода	0.5 A

Дополнительные характеристики

Кол-во дискретных входов/ выходов	40
Модуль количества вх/вых. расширения	7 для релейный выход
Пределы напряжения питания	20,4...28,8 В
Максимальный пусковой ток	35 A
Потребляемая мощность, Вт	4,1 Вт в 24 В (без модуля расширения I/O) 16 Вт в 24 В (с модулем максимального количества вх/вых.)
Выходной ток источника питания	0,52 A 5 V для шина расширения 0,3 A 24 В для шина расширения
Тип дискретных входов	"приемник" или "источник" (положительная/отрицательная)
Напряжение дискретного входа	24 V
Тип напряжения дискретного входа	Пост. тока
Разрешение аналогового входа	10 бит
Значение младшего значащего бита	10 мВ
Время преобразования	1 мс на канал + 1 временной цикл контроллера для аналогового ввода Аналоговый вход
Допустимая перегрузка на входах	+/- 30 V Постоянный ток для 5 min (Максимальное) для аналоговый вход +/- 13 В Постоянный ток (постоянный) для аналоговый вход

Пределный уровень коммутации напряжения в	>= 15 В для вход
Пределный уровень коммутации напряжения в	<= 5 В для вход
Ток дискретного входа	7 мА для дискретный вход 5 мА для быстродействующий вход
Входной импеданс	3.4 кОм для дискретный вход 100 кOhm для аналоговый вход 4.9 кОм для быстродействующий вход
Время срабатывания	35 мкс выключение, I2...I5 клемма(ы) для вход 5 μs включение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 35 мкс включение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 μs выключение, I0, I1, I6, I7 клемма(ы) для быстродействующий вход 100 мкс выключение, другие клеммы клемма(ы) для вход 5 μs включение, выключение, Q0...Q1 клемма(ы) для выход 50 мкс включение, выключение, Q2...Q3 клемма(ы) для выход 300 μs включение, выключение, другие клеммы клемма(ы) для выход
Конфигурируемое время фильтрации	0 мс для вход 3 мс для вход 12 мс для вход
Логика дискретного выхода	Положительная логика (источник)
Maximum current per output common	4 А
Выходная частота	100 кГц для быстродействующий выход (PWM/PLS режим) в Q0...Q1 клемма 5 кГц для выход в Q2...Q3 клемма 0,1 кГц для выход в Q4...Q15 клемма
Абсолютная погрешность измерения	+/- 1 % полной шкалы для Аналоговый вход
Maximum leakage current	0,1 мА для транзисторный выход
Максимально падение напряжение	<1 В
Механическая износостойкость	20000000 циклы для транзисторный выход
Maximum tungsten load	<12 Вт для обычный и быстродействующий выход
Тип защиты	Защита от перегрузки и короткого замыкания в 1 А
Время сброса	1 с Автоматический сброс
Размер памяти	256 Кбайт для пользовательское применение и данные RAM с 10000 инструкций 256 Кбайт для внутренние переменные RAM
Резервируемые данные	256 Кбайт встроенная флэш-память для резервное копирование приложений и данных
Оборудование для хранения данных	2 Гб SD-карта (опциональный)
Тип батареи	BR2032 непerezаряжаемый литий, срок службы батареи: 4 г.
Срок резервного хранения данных	1 год в 25 °C (прерыванием подачи питания)
Время исполнения для 1 инструкции	0,3 мс для событийные и периодические задания
Execution time per instruction	0.2 μs булево
Exct time for event task	60 μs время ответа
Макс. размер областей объектов	255 %ТМ таймеры 512 %М биты памяти 255 %С счетчики 512 %KW постоянные слова 8000 %MW слова памяти
Часы реального времени	С
Погрешность хода часов	<= 30 с/месяц в 25 °C
Контур регулирования	Настраиваемый ПИД-регулятор до 14 петель одновременно
Функции позиционирования	Положение РТО 2 ось(и)импульс/направление режим (100 кГц) Положение РТО 1 ось(и)CW/CCW режим (100 кГц)
Доступные функции	Генератор частоты

	PWM PLS
Количество входов счёта	4 быстрый вход (режим HSC) в 100 кГц 32 бит
Counter function	Импульс/направление Одна фаза A/B
Тип встроенных клемм	USB порт с mini B USB 2.0 разъем Последов. канал без развязки последов. 1 с RJ45 разъем и RS485 Последов. канал без развязки последов. 2 с RJ45 разъем и RS232/RS485
Питание	(последов.)питание последовательного канала: 5 В, <200 мА
Скорость передачи	1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 15 м для RS485 1,2...1150,2 Кбит/с (115,2 Кбит/с по умолчанию) для шины длиной 3 м для RS232 480 Мбит/с для USB
Протокол порта обмена данными	USB порт: USB протокол - SoMachine-Network Последов. канал без развязки: Modbus протокол ведущий/ведомый - RTU/ASCII или SoMachine-Network
Локальная индикация	PWR: 1 светодиод (зеленый) RUN: 1 светодиод (зеленый) Ошибка модуля (ERR): 1 светодиод (красный) Доступ SD карты (SD): 1 светодиод (зеленый) BAT: 1 светодиод (красный) Последовательная линия1 (SL1): 1 светодиод (зеленый) Последовательная линия2 (SL2): 1 светодиод (зеленый) Состояние вх/вых.: 1 светодиод на каждый канал (зеленый)
Электрическое соединение	съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для входов съемный клеммный блок с винтовыми зажимами для выводов клеммный блок, 3 клемма(ы) для подключения питания 24 В пост. тока разъем, 4 клемма(ы) для аналоговых входов Mini B USB 2.0 разъем для программируемого терминала
Maximum cable distance between devices	Экранированный кабель: <10 м для быстродействующий вход Неэкранированный кабель: <30 м для выход Неэкранированный кабель: <30 м для Дискретный вход Неэкранированный кабель: <1 м для аналоговый вход Экранированный кабель: <3 м для быстродействующий выход
Изоляция	Между входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток Между быстрым входом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток Неизолиров. между входами Между выходом и внутренней логикой в 500 В Переменный ток Неизолиров. между аналоговым входом и внутренней логикой Неизолиров. между аналоговыми выходами
Маркировка	CE
Монтажная опора	Top hat type TH35-15 рейка в соответствии с IEC 60715 Top hat type TH35-7.5 рейка в соответствии с IEC 60715 на плате или на панели с помощью монтажного комплекта
Высота	90 мм
Глубина	70 мм
Ширина	160 мм
Вес нетто	0,456 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 60664-1 EN/МЭК 61010-2-201
Сертификаты	CSA IACS E10 DNV-GL ABS EAC cULus RCM LR
Характеристики окружающей среды	Обычные и опасные зоны
Стойкость к электростатическому разряду	8 кВ в воздухе в соответствии с EN/IEC 61000-4-2 4 кВ при контакте в соответствии с EN/IEC 61000-4-2
Стойкость к электромагнитным полям	10 В/м 80 МГц...1 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3 3 В/м 1.4 ГГц...2 ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3

1 В/м 2...2.7ГГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-3

Стойкость к магнитным полям	30 А/м 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 61000-4-8
Стойкость к коммутационным помехам	2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (линии питания) 2 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (выход реле) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Вх/Вых) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet) 1 кВ в соответствии с EN/IEC 61000-4-4 (последовательный канал)
Выдерживаемая импульсная помеха	2 кВ Линии питания (пер) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 2 кВ выход реле Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Вх/Вых Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ экранированный кабель Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ Линии питания (пер) Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 1 кВ выход реле Дифференциальн. режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5 0,5 кВ Линии питания (пост) Общий режим в соответствии с EN/IEC 61000-4-5
Стойкость к наведенным помехам	10 В 0,15...80 МГц в соответствии с EN/IEC 61000-4-6 3 В 0.1...80 МГц в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL) 10 В частота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 МГц) в соответствии с Морская спецификация (LR, ABS, DNV, GL)
Электромагнитное излучение	Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79 дБмкВ/м КП/66 дБмкВ/м АВ (Линии питания (пер)) в 0,15...0,5 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 73 дБмкВ/м КП/60 дБмкВ/м АВ (Линии питания (пер)) в 0,5...300 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 120...69 дВμV/м КП (линии питания) в 10...150 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 63 дБмкВ/м КП (линии питания) в 1,5...30 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 40 дБмкВ/м КП Класс А (10 м) в 30...230 МГц в соответствии с EN/IEC 55011 Кондуктивное излучение - контрольный уровень: 79...63 дБмкВ/м КП (линии питания) в 150...1500 кГц в соответствии с EN/IEC 55011 Излучение - контрольный уровень: 47 дБмкВ/м КП Класс А (10 м) в 200...1000 МГц в соответствии с EN/IEC 55011
Стойкость к кратковременным исчезновениям	10 мс
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °С (горизонтальная установка) -10...35 °С (вертикальная установка)
Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °С
Относительная влажность	10...95 %, без образования конденсата (в действии) 10...95 %, без образования конденсата (при хранении)
Степень защиты IP	IP20 с защитной крышкой на месте
Степень загрязнения	<= 2
Высота над уровнем моря	0...2000 м
Высота хранения	0...3000 м
Виброустойчивость	3,5 мм в 5...8,4 Гц в симметричная рейка 3,5 мм в 5...8,4 Гц в панельный монтаж 1 gn в 8,4...150 Гц в симметричная рейка 1 gn в 8,4...150 Гц в панельный монтаж
Ударопрочность	147 м/с ² для 11 мс

Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	750,0 г
Высота упаковки 1	11,172 см
Ширина упаковки 1	14,117 см
Длина упаковки 1	21,084 см
Тип упаковки 2	CAR
Количество штук в упаковке 2	12
Вес упаковки 2	10,101 кг
Высота упаковки 2	29,2 см

Ширина упаковки 2	39,6 см
Длина упаковки 2	56,8 см

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота	Информация о конце срока службы
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
Не содержит ПВХ	Да


Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---


Технические
характеристики продукта
Dimensions Drawings

TM221C40T


Dimensions



Mounting on a Rail




Direct Mounting on a Panel Surface




(1) Install a mounting strip

Mounting Hole Layout




Mounting


Correct Mounting Position



Acceptable Mounting Position



Incorrect Mounting Position




Технические
характеристики продукта
Mounting and Clearance


TM221C40T

Clearance

mm
in.



Digital Inputs




- (*) Type T fuse
- (A) Sink wiring (positive logic).
- (B) Source wiring (negative logic).

Connection of the Fast Inputs




I0, I1, I6, I7

Transistor Outputs




- (*) Type T fuse
- (1) The V0+ and V1+ terminals are **not** connected internally.
- (2) The V0- and V1- terminals are **not** connected internally.

Connection of the Fast Outputs




Analog Inputs




The (-) poles are connected internally.

Pin	Wire Color
0 V	Black
AN1	Red
0 V	Black
AN0	Red

USB Mini-B Connection



SL1 Connection




SL1


N °	RS 232	RS 485
1	RxD	N.C.
2	TxD	N.C.
3	RTS	N.C.
4	N.C.	D1
5	N.C.	D0
6	CTS	N.C.
7	N.C.*	5 Vdc
8	Common	Common

N.C.: not connected

* : 5 Vdc delivered by the controller. Do not connect.



SL2 Connection




N °	RS 485
1	N.C.
2	N.C.
3	N.C.
4	D1
5	D0
6	N.C.
7	N.C.
8	Common

N.C.: not connected


Derating Curves

Embedded Digital Inputs (No Cartridge)



X : Ambient temperature
Y : Input simultaneous ON ratio


Embedded Digital Inputs (with Cartridge)



X : Ambient temperature
Y : Input simultaneous ON ratio


Derating Curves

Embedded Digital Outputs (No Cartridge)



X : Ambient temperature
Y : Output simultaneous ON ratio

Embedded Digital Outputs (with Cartridge)



X : Ambient temperature
Y : Output simultaneous ON ratio